



**PUMPEN- UND SCHWERKRAFTINFUSION**

# Injectomat® Spritzen/ BD Perfusion Spritzen



### 3-teilige Einmalspritzen mit LuerLock zur sicheren Verbindung mit Infusionsleitungen für den Einsatz in Spritzenpumpen

- Hervorragende Gleiteigenschaften
  - Zur Ergänzung der guten Fördercharakteristik auf den zugelassenen Spritzenpumpen
  - Widerstandsfreies Fördern des Medikamentes
  - Erlauben die problemlose Medikamentenapplikation, auch bei kleinsten Förderraten
- Spürbarer Kolbenstopp
  - Vermeidet das unbeabsichtigte Herausziehen der Kolbenstange aus dem Spritzenzylinder
  - Erlaubt das routinemäßige Aufziehen des Medikamentes
- Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring bietet Handhabungssicherheit durch leichtgängiges Aufziehen
- Kontrastreiche schwarze Skalierung sorgt für die exakte Ablesbarkeit des Spritzeninhaltes (Abb. 1)
- Zusatzskala auf dem Spritzenkolben (bei Injectomat® Spritze) unterstützt das rasche Ablesen des aktuellen Spritzeninhaltes
- Auch in lichtundurchlässiger Einfärbung erhältlich zur Applikation lichtempfindlicher Medikamente
  - Lichtschutz orange: absorbiert Licht der Wellenlänge: 200–450 nm
  - Erlaubt die optische Kontrolle des Spritzeninhaltes
- Druckbeständigkeit bis 2 bar a
- Erhältlich mit und ohne Kanüle (Abb. 2)
- LuerLock

Artikel	Füllvolumen [ml]	Kanüle	Lichtschutz	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Injectomat® Spritze	50/60	•		100	9000701	03449835	03.99.01.3036
Injectomat® Spritze	50/60			100	9000711	03450092	03.99.01.3035
Injectomat® Spritze	50/60	•	orange	100	9000731	03451401	-
BD Perfusion Spritze	50	•		50	300136	07657565	-
BD Perfusion Spritze	50			50	300137	07657559	-
BD Perfusion Spritze	50	•	orange	50	300138	07664269	-

latex-frei  
PVC-frei  
DEHP-frei

Applikationstechnik  
Infusion

Applikationssysteme  
Infusion

Applikationstechnik  
Parenterale Ernährung

Applikationssysteme  
Parenterale Ernährung